

LECTEUR POUR LE SECTEUR MEDICAL

GRYPHON I HC SERIES



Lecteurs Filaires / Sans-Fil

- Coque "Disinfectant-Ready" traitée avec des additifs antimicrobiens SANITIZED™
- Agressivité de lecture
- Distances de lecture optimales
- Angle de scan supérieur pour codes larges
- Solution multi-interface, compatible avec les interfaces les plus utilisées
- Indice de Protection IP52 contre les projections de liquides et de particules
- Résistance aux chutes d'1,5 m
- « Spot Vert » breveté Datalogic

Lecteurs Sans-Fil

- Deux options : 433 MHz ou Bluetooth®
- Portée Radio : jusqu'à 30,0 m
- Batterie Lithium-Ion longue durée, remplaçable par l'utilisateur
- Ecran et clavier 3-touches en option
- Base brevetée Double Position avec fonction Scan-While-Charging
- Mode Batch : possibilité de sauvegarder environ 1200 codes

Lecteur de Code-Barres General Purpose Linear Imager pour le Secteur Médical

Le rôle des scanners dans le secteur médical est d'améliorer la qualité des soins aux patients tout en réduisant le nombre d'erreurs médicales. De plus, en environnement médical, les scanners doivent régulièrement être nettoyés et désinfectés à l'aide de solutions chimiques agressives.

Les scanners Datalogic Scanning de la gamme Gryphon HC sont spécialement conçus pour le secteur médical. Leurs coques « Disinfectant-Ready », traitées avec des additifs antimicrobiens SANITIZED™, supportent un nettoyage quotidien à l'aide de solutions désinfectantes. Les lecteurs de la gamme Gryphon HC offrent un choix sans égal aux professionnels de la santé, ceux-ci existant avec différentes technologies de lecture et de radio. Du modèle filaire au modèle sans-fil Bluetooth® ou radio Datalogic STAR, les utilisateurs bénéficient de la gamme de lecteurs « Disinfectant-Ready » la plus complète du marché.

Dans les environnements où la mobilité n'est pas un pré-requis, le lecteur GD4100-HC est une solution filaire abordable, alors que les modèles GM4100-HC ou GBT4100-HC (STAR ou Bluetooth) offrent polyvalence et mobilité illimitée pour des opérations sans-fil. Une base Double Position répond aux contraintes d'installation ou d'espace.

Le modèle GM4100-HC, fonctionnant avec la radio Datalogic STAR Cordless System™, permet des communications bidirectionnelles. Un écran avec clavier 3-touches, en option, renseigne sur l'état de la batterie et de la couverture radio en temps réel, et permet à l'opérateur d'interagir avec le host.

Les lecteurs Gryphon HC ont un indice IP52 afin de protéger les composants électroniques contre les projections de liquides et de poussières. Ils résistent aux chutes de 1,5 mètre sur béton, afin de garantir des opérations fiables et continues malgré les risques de chutes et les conditions d'utilisation difficiles.

Les scanners Gryphon HC sont dotés du « Spot Vert » de confirmation de bonne lecture / correspondance, idéal pour les environnements silencieux (ex : soins patients) où le signal de « Perfect Match » offre une confirmation supplémentaire à l'opérateur pour lui éviter tous risques d'erreurs.



Caractéristiques**Capacités de décodage**

Codes linéaires /1D

Stacked Codes

Alimentation

Courant électrique

Conditions environnementales

Humidité (sans condensation)

Luminosité ambiante

Protection ESD (décharge électrique)

Résistance à l'eau et à la poussière

Résistance aux chocs

Température

Interfaces**Caractéristiques physiques et design**

Coque

Couleurs disponibles

Dimensions

Poids

Performance de lecture

Angle de lecture

Contraste d'impression (minimum)

Imager Sensor

Indicateurs de lecture

Résolution (maximum)

Source lumineuse

Taux de lecture (maximum)

Distances de lecture

Profondeur de champ typique

Sécurité & Régulations

Accords des autorités

Classification LED

Respect des normes environnementales

Logiciels

Datalogic Aladdin™

Garantie**Gryphon™ I GD4100-HC**

Lit tous les codes 1D standards dont les codes linéaires GS1 DataBar™

GS1 DataBar Expanded Stacked ; GS1 DataBar Stacked ; GS1DataBar Stacked Omnidirectionnel

En fonctionnement (typique) : 245 mA @ 5 VDC

Standby/Veille (typique) : 120 mA @ 5 VDC

Tension en entrée : 4,75 – 5,25 VDC

0 – 90%

0 – 100 000 lux

16kV

IP52

Nombreuses chutes sur du béton à 1,5 m

En fonctionnement : 0 à 55°C

En stockage/Transport : -20 à 70°C

RS-232 / USB / Keyboard Wedge / Wand Multi-Interface

Coque « Disinfectant-Ready » traitée avec des additifs antimicrobiens SANITIZED™

Vert clair / Gris clair (Plastique / Caoutchouc)

18,1 x 7,1 x 10,0 cm

169,0 g

Pitch : 65° ; Roll (Tilt) : 35° ; Skew (Yaw) : 65°

15%

CCD Solid-State

Beeper (Tonalité et Volume Réglables); Confirmation de Bonne Lecture Green Spot (Point Vert) de Datalogic; LED de Bonne Lecture

0,076 mm

Eclairage : Dual LED Array 630-670 nm

325 lectures/sec

Distance minimum dépend de la longueur du code et de l'angle de scan.

Varie selon la résolution d'impression, le contraste et la lumière ambiante.

5 mils : 6,0 à 18,0 cm

7,5 mils : 3,5 à 30,0 cm

10 mils : 2,0 à 45,0 cm

13 mils : 3,0 à 60,0 cm

20 mils : 3,0 à 80,0 cm

Ce produit remplit les critères de sécurité et de régulations en utilisation normale.

Vous pouvez consulter le Quick Reference Guide pour obtenir la liste complète des certifications.

IEC 60825-1 Class 1 LED Produit

Conforme à la loi Chinoise RoHS ; Conforme à la loi UE RoHS

Le logiciel de configuration Aladdin de Datalogic est téléchargeable gratuitement

5 Ans

Accessoires**Lecteurs Filaires / Sans-Fil****Fixations/Stands**

- Holder, Multi-Usage, Gris
- Support de table/mural, G040, Blanc
- Smart Stand, G040, Blanc
- Basic Stand, G040, Blanc

Lecteurs Sans-Fil**Batteries/Battery Chargers**

- RBP-GM40: Pack de batteries remplaçables

**Base Stations/Chargers****Gryphon™ I GM4100-HC**

- Chargeur STD Multi-Interface, Blanc
- Base Chargeur seulement

Gryphon™ I GBT4100-HC

- Chargeur STD Multi-Interface, Blanc
- Base Chargeur seulement

**Wenger France Sarl**

« Eragny Parc » - Immeuble Michigan

F-95610 Eragny s/oise

Tél +33 (0) 1 30279800

Fax +33 (0) 1 30364210

info@wenger-france.comwww.wenger-france.com**Wenger Deutschland GmbH**

Tumringer Straße 270

D-79539 Lörrach

Tél +49 7621/4096-0

Fax +49 7621/44830

sales@wenger.dewww.wenger.de**Wenger Holding AG**

Centralbahnstrasse 7

CH-4002 Basel

Tél +41 61/2069090

Fax +41 61/2069093

info@bridgelink.chwww.bridgelink.ch

Caractéristiques

Communication sans-fil

Capacités de décodage

Codes linéaires /1D

Codes postaux
Stacked Codes

Alimentation

Batterie

Courant électrique

Indicateurs LED du cradle

Tension en entrée

Conditions environnementales

Humidité (sans condensation)
Luminosité ambiante
Protection ESD (décharge électrique)
Résistance à l'eau et à la poussière
Résistance aux chocs
Température

Interfaces

Caractéristiques physiques et design

Clavier
CoqueCouleurs disponibles
Dimensions

Ecran

Poids

Performance de lecture

Angle de lecture
Contraste d'impression (minimum)
Indicateurs de lectureRésolution (maximum)
Source lumineuse
Taux de lecture (maximum)

Distances de lecture

Profondeur de champ typique

Sécurité & Régulations

Accords des autorités

Classification LED

Respect des normes environnementales

Logiciels

Datalogic Aladdin™

Garantie

Gryphon™ M GM4100-HC

Datalogic STAR Cordless System™

Communications bilatérales (Two Way)
Configuration Multi-Point : Nombre max. de lecteurs /
base radio : 16
Configuration Point-à-Point
Fréquence Radio : 433,92 MHz ; 910 MHz
Portée de la Radio : 433,92 MHz : 30,0 m
910 MHz : 15,0 m
Puissance effective de la Radio : 433,92 MHz : < 10 mW
910 MHz : < 1mWLit tous les codes 1D standards dont les codes linéaires
GS1 DataBar™
Poste Chinoise
GS1 DataBar Expanded Stacked ; GS1 DataBar
Stacked ; GS1DataBar Stacked OmnidirectionnelNombre de lectures par charge : 50 000
Temps de Charge : Alimentation externe : 4 heures
Types de batterie : Lithium-Ion, 2100 mAh
En chargement (typique) : < 8 mW
En fonctionnement (typique) : < 2,5 W @ 5 VDC
Standby/Veille (typique) : < 2,5 mA @ 5 VDC
Batterie chargée (vert) ; Batterie en cours de chargement
(rouge) ; En marche / Transmission de données (jaune)
4,75 – 14 VDC +/- 5%5 – 95%
100 000 lux
16kV
IP52
Nombreuses chutes sur du béton à 1,5 m
En fonctionnement : 0 à 50°C
En stockage/Transport : -20 à 70°C

RS-232 / USB / Keyboard Wedge / Wand Multi-Interface

GM4100-HC-D seulement : clavier 3 touches
Coque « Disinfectant-Ready » traitée avec des additifs
antimicrobiens SANITIZED™
Vert clair / Gris clair (Plastique / Caoutchouc)
Base/Chargeur : 18,6 x 9,9 x 5,6 cm
Scanner : 18,1 x 7,1 x 10,0 cm
Taille de l'écran : 32 x 96 pixels; Taille de la police :
Affichage personnalisable (4 lignes x 16 colonnes par
défaut); Type d'écran : GM4100-HC-D seulement : Ecran
avec rétro-éclairage
Base/Chargeur : 246,0 g
Scanner : 225,0 gPitch : +/-65° ; Roll (Tilt) : +/-35° ; Skew (Yaw) : +/-65°
15%
Beeper (Tonalité et Volume Réglables); Confirmation de
Bonne Lecture Green Spot (Point Vert) de Datalogic;
LED de Bonne Lecture
0,076 mm
Eclairage : LED Array 630-670 nm
325 lectures/sec

Voir tableau pour GD4100-HC

Ce produit remplit les critères de sécurité et de
régulations en utilisation normale.
Vous pouvez consulter le Quick Reference Guide pour
obtenir la liste complète des certifications.
IEC 60825-1 Class 1 LED Produit
Conforme à la loi Chinoise RoHS ; Conforme à la loi UE
RoHSLe logiciel de configuration Aladdin de Datalogic est
téléchargeable gratuitement

3 Ans

Gryphon™ I GBT4100-HC

Bluetooth Wireless Technology

Protocole : Bluetooth 2.0 Certified Class 2
Fréquence Radio : 2,4 GHz
Portée de la Radio : 30,0 mLit tous les codes 1D standards dont les codes linéaires
GS1 DataBar™
Poste Chinoise
GS1 DataBar Expanded Stacked ; GS1 DataBar
Stacked ; GS1DataBar Stacked OmnidirectionnelNombre de lectures par charge : 33 000
Temps de Charge : 4 heures
Types de batterie : Lithium-Ion, 2100 mAh
En chargement (typique) : < 8 mW
En fonctionnement (typique) : < 2,5 W @ 5 VDC
Standby/Veille (typique) : < 2,5 mA @ 5 VDC
Batterie chargée (vert) ; Batterie en cours de chargement
(rouge) ; En marche / Transmission de données (jaune)
4,5 – 14 VDC +/- 5%5 – 95%
0 - 100 000 lux
16kV
IP52
Nombreuses chutes sur du béton à 1,5 m
En fonctionnement : 0 à 50°C
En stockage/Transport : -20 à 70°C

RS-232 / USB / Keyboard Wedge / Wand Multi-Interface

Coque « Disinfectant-Ready » traitée avec des additifs
antimicrobiens SANITIZED™
Vert clair / Gris clair (Plastique / Caoutchouc)
Base/Chargeur : 18,6 x 9,9 x 5,6 cm
Scanner : 18,1 x 7,1 x 10,0 cmBase/Chargeur : 246,0 g
Scanner : 225,0 gPitch : +/-65° ; Roll (Tilt) : +/-35° ; Skew (Yaw) : +/-65°
15%
Beeper (Tonalité et Volume Réglables); Confirmation de
Bonne Lecture Green Spot (Point Vert) de Datalogic; LED
de Bonne Lecture
0,076 mm
Eclairage : LED Array 630-670 nm
325 lectures/sec

Voir tableau pour GD4100-HC

Ce produit remplit les critères de sécurité et de
régulations en utilisation normale.
Vous pouvez consulter le Quick Reference Guide pour
obtenir la liste complète des certifications.
IEC 60825-1 Class 1 LED Produit
Conforme à la loi Chinoise RoHS ; Conforme à la loi UE
RoHSLe logiciel de configuration Aladdin de Datalogic est
téléchargeable gratuitement

3 Ans

Wenger France Sarl

« Eragny Parc » - Immeuble Michigan
F-95610 Eragny s/oise
Tél +33 (0) 1 30279800
Fax +33 (0) 1 30364210
info@wenger-france.com
www.wenger-france.com

Wenger Deutschland GmbH

Tumringer Straße 270
D-79539 Lörrach
Tél +49 7621/4096-0
Fax +49 7621/44830
sales@wenger.de
www.wenger.de

Wenger Holding AG

Centralbahnstrasse 7
CH-4002 Basel
Tél +41 61/2069090
Fax +41 61/2069093
info@bridgelink.ch
www.bridgelink.ch

Coques «Disinfectant-Ready» Datalogic Scanning pour le Secteur Médical

Datalogic Scanning propose des lecteurs de code-barres spécialement conçus pour le secteur médical. Leurs coques «Disinfectant-Ready», traitées avec des additifs antimicrobiens SANITIZED™, permettent de lutter contre la propagation des germes. Ceci est particulièrement important si le scanner est utilisé sur un chariot médicalisé allant de chambre en chambre. La coque « Disinfectant-Ready » supporte un nettoyage quotidien avec les solutions chimiques, souvent très fortes, utilisées dans le secteur médical.



MEDITECH

PRODUIT	CONTENU CHIMIQUE
Sani-Cloth® HB, Sani-Cloth® Plus, Super Sani-Cloth®	Solution Quaternary Ammonium Chloride
Hepacide Quat II	Virucidal disinfectant cleaner
Alcohol Wipes	70% Isopropyl Alcohol
CaviWipes™	Isopropanol 10-20%; Ethylene Glycol Monobutyl Ether 1-5%
Virex® 256	n-Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride; Didecyl Dimethyl Ammonium Chloride
409® Glass and Surface Cleaner	n-Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride; n-Propoxypropanol
Windex® Blue	Isopropyl Alcohol
Clorox® Bleach	Sodium Hypochlorite; Sodium Hydroxide
100% Liquide vaisselle et eau	



Wenger France Sarl
 « Eragny Parc » - Immeuble Michigan
 F-95610 Eragny s/oise
 Tél +33 (0) 1 30279800
 Fax +33 (0) 1 30364210
info@wenger-france.com
www.wenger-france.com

Wenger Deutschland GmbH
 Tumringer Straße 270
 D-79539 Lörrach
 Tél +49 7621/4096-0
 Fax +49 7621/44830
sales@wenger.de
www.wenger.de

Wenger Holding AG
 Centralbahnstrasse 7
 CH-4002 Basel
 Tél +41 61/2069090
 Fax +41 61/2069093
info@bridgelink.ch
www.bridgelink.ch